

Garant**VC.T 160404, Typ: HU7315-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261372 HU7315-1
GTIN	4062406381462
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 160404 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 600 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 160404
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 600 m/min
Typ	HU7315-1
Povlak	bez povlaku

Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Tolerance	G
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	AF
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení