

Garant**Ruční závitníky sada, bez povlaku, G: G1.1/4****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130550 G1.1/4 |
| GTIN | 4045197067661 |
| Třída artiklu | 11G |

Popis**Provedení:**

2-dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 11

Závit Ø: 41,91 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø stopky D_s: 32 mm

Stopka 4hran □: 24 mm

Ø otvoru pod závit: 39,5 mm

Technický popis

| | |
|--------------------|----------|
| Závit Ø | 41,91 mm |
| Stoupání závitu | 2,309 mm |
| Ø otvoru pod závit | 39,5 mm |
| Chodů na palec | 11 |
| Řezný materiál | HSS |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ø stopky D _s | 32 mm |
| Celková délka L | 125 mm |
| Stopka 4hran □ | 24 mm |
| Hloubka závitu | 83,82 mm |
| Rozměr závitu | G1.1/4 |
| Povlak | bez povlaku |
| Druh závitu | G |
| Vrcholový úhel | 55 stupeň |
| Norma | DIN 5157 |
| Tvar náběhu | D |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při slepém a průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závity | Ruční závitník |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty | omezené použití | | |
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | | |
| Al > 10% Si | omezené použití | | |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| GG(G) | omezené použití | | |

| | |
|-------|-----------------|
| Uni | vhodný |
| Olej | vhodný |
| suché | omezené použití |