

Garant**TK výstružník HPC slepý otvor, DLC, Jmenovitý Ø DC: 9 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	164347 9
GTIN	4045197548856
Třída artiklu	10N

Popis**Provedení:**

Provedení pro NC stroje se sudým Ø stopky pro standardizované upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro dosažení **nejvyšší přesnosti obvodové házivosti** a **bezpečnosti procesu**. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro **použití v rozsahu HPC** pro snížení výrobních nákladů.

Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.

S **DLC povlakováním sp² nejnovější generace.**

Použití:

K **vystružování HPC/HSC u slepých otvorů.**

Počet břitů Z: 6

Rozsah Ø: 8,71 - 9,2 mm

Délka břitu L_c: 20 mm

Délka vyložení L₁: 55 mm

Celková délka L: 100 mm

Počet břitů Z: 6

Stopka Ø D_s: 10 mm

Technický popis

Délka vyložení L ₁	55 mm
Jmenovitý Ø D _c	9 mm
Tolerance stopky	h6
Posuv f v hliníku litině	1,4 mm/ot,
Stopka Ø D _s	10 mm
Celková délka L	100 mm

Délka břitu L_c	20 mm
Rozsah \emptyset	8,71 - 9,2 mm
Počet břitů Z	6
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění	HPC
Použití při způsobu vrtání	u slepých otvorů
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Vystružovací nástroj s břity, které nelze uvolnit