

## PRYOR

Sada vyrážeců písmen, 27dílná Zrcadlové písmo A – Z, &, Výška písma: 5mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085440 5
GTIN	5022044007628
Třída artiklu	08W

### Popis

#### Provedení:

Z houževnaté oceli s obzvláště přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtní vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastických krabičkách.

**Vysoce výkonné přesné razidlo**, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

**Zrcadlové písmo**; tzn. že vyražený znak se objeví na obrobku stranově převrácený (výroba forem).

#### Použití:

K označování různých materiálů, s **pevností do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážecí číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1.

Jednotlivé vyrážecí písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

#### Upozornění:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.

### Technický popis

Výška písma	5 mm
-------------	------

Tloušťka stopky	9,5
Celková délka	70 mm
Druh produktu	Ruční razidlo

---

## Příslušenství

Držák razidla Typ GRIP	085475 GRIP
------------------------	-------------