

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů + spirálový vrták na otvory pod závit,
Pro metrický závit: M3-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	146450 M3-12
GTIN	4045197085115
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpřímí a lze je bezproblémově vyjmát.
Skládá se ze strojních závitníků M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a vrtáků na otvory pod závit vel.
2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Obsah:

Po 1 strojním závitníku M 3– M10 č. 131150; 1 strojní závitník M12 č. 131200 a vrták na otvor pod závit č. 114150

Technický popis

Pro metrický závit	M3 – M12
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376

Druh produktu

Závitník

Příslušenství

Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 6,8	114150 6,8
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 3,3	114150 3,3
Strojní závitníktyp B DIN 371 M M4	131150 M4
Strojní závitníktyp B DIN 371 M M3	131150 M3
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 10,2	114150 10,2
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 4,2	114150 4,2
Strojní závitníktyp B DIN 371 M M5	131150 M5
Strojní závitníktyp B DIN 371 M M10	131150 M10
Strojní závitníktyp B DIN 371 M M6	131150 M6
Strojní závitníktyp B DIN 376 M M12	131200 M12
Držák nástrojů s ráčnou Celková délka 85 mm	148700 85
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 2,5	114150 2,5
Strojní závitníktyp B DIN 371 M M8	131150 M8
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 8,5	114150 8,5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 5	114150 5
Prázdná kazeta Typ 4	146960 4