

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů + spirálový vrták na otvory pod závit,  
Pro metrický závit: M3-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	146650 M3-12
GTIN	4045197085139
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpřímí a lze je bezproblémově vyjímat.  
Skládá se ze strojních závitníků M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a vrtáků na otvory pod závit vel.  
2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Obsah:**

Po 1 strojním závitníku M3 – M12 č. 132150 a vrták na otvor pod závit č. 114400

**Technický popis**

Pro metrický závit	M3 – M12
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371
Barevný kroužek	modrá

Druh produktu

Závitník

**Příslušenství**

Strojní závitníktyp B M M12	132150 M12
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Strojní závitníktyp B M M6	132150 M6
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Strojní závitníktyp B M M10	132150 M10
Strojní závitníktyp B M M3	132150 M3
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Strojní závitníktyp B M M5	132150 M5
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Strojní závitníktyp B M M4	132150 M4
Spirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Strojní závitníktyp B M M8	132150 M8
Prázdná kazeta Typ 4	146960 4