

Garant**Sada ručních závitníků, bez povlaku, UNC: 6-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130700 6-32
GTIN	4045197068002
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

2dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1

Druh závitů: UNC

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 351

Chodů na palec: 32

Závit Ø: 3,51 mm

Celková délka L: 45 mm

Ø stopky D_s: 4 mm

Stopka 4hran □: 3 mm

Ø otvoru pod závit: 2,85 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	2,85 mm
Chodů na palec	32
Stoupání závitů	0,794 mm
Závit Ø	3,51 mm
Norma	DIN 351
Řezný materiál	HSS

Ø stopky D _s	4 mm
Celková délka L	45 mm
Stopka 4hran □	3 mm
Hloubka závitů	7,02 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	6-32 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		

Uni	vhodný
Olej	vhodný
suché	omezené použití