

Garant**Sada ručních závitníků, bez povlaku, G: W1/2****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130670 W1/2 |
| GTIN | 4045197067890 |
| Třída artiklu | 11G |

Popis**Provedení:**

3dílná sada, **skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.**

Použití:

Pro Whitworthův závit dle normy BSW BS84 ve středním tolerančním poli.

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 12

Závit Ø: 12,7 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D_s: 9 mm

Stopka 4hran □: 7 mm

Ø otvoru pod závit: 10,5 mm

Technický popis

| | |
|--------------------|----------|
| Stoupání závitu | 2,117 mm |
| Chodů na palec | 12 |
| Závit Ø | 12,7 mm |
| Ø otvoru pod závit | 10,5 mm |
| Řezný materiál | HSS |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Ø stopky D _s | 9 mm |
| Celková délka L | 80 mm |
| Stopka 4hran □ | 7 mm |
| Hloubka závitu | 25,4 mm |
| Rozměr závitu | W1/2 |
| Povlak | bez povlaku |
| Druh závitu | BSW |
| Vrcholový úhel | 55 stupeň |
| Norma | DIN 351 |
| Tvar náběhu | A |
| Tvar náběhu | C |
| Tvar náběhu | D |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závity | ruční závitník |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty | omezené použití | | |
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | | |
| Al > 10% Si | omezené použití | | |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |

| | |
|-------|-----------------|
| GG(G) | omezené použití |
| Uni | vhodný |
| Olej | vhodný |
| suché | omezené použití |