

Garant**Sada ručních závitníků, bez povlaku, UNC: 10-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130700 10-24
GTIN	4045197068026
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

2dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1

Druh závitů: UNC

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 351

Chodů na palec: 24

Závit Ø: 4,83 mm

Celková délka L: 50 mm

Ø stopky D_s: 5,5 mm

Stopka 4hran □: 4,3 mm

Ø otvoru pod závit: 3,9 mm

Technický popis

Chodů na palec	24
Závit Ø	4,83 mm
Stoupání závitů	1,058 mm
Ø otvoru pod závit	3,9 mm
Norma	DIN 351
Řezný materiál	HSS

Ø stopky D _s	5,5 mm
Celková délka L	50 mm
Stopka 4hran □	4,3 mm
Hloubka závitů	9,66 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	10-24 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		

Uni	vhodný
Olej	vhodný
suché	omezené použití