

Garant**Sada ručních závitníků, bez povlaku, UNF: 10-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130750 10-32
GTIN	4045197068200
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**2dílná sada, **skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1**

Druh závitu: UNF

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 2181

Chodů na palec: 32

Závit Ø: 4,83 mm

Celková délka L: 50 mm

Ø stopky D_s: 5,5 mm

Stopka 4hran □: 4,3 mm

Ø otvoru pod závit: 4,1 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	4,1 mm
Chodů na palec	32
Závit Ø	4,83 mm
Norma	DIN 2181
Řezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	5,5 mm

Celková délka L	50 mm
Stopka 4hran □	4,3 mm
Hloubka závitu	9,66 mm
Stoupání závitu	0,794 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	10-32 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		

Uni	vhodný
Olej	vhodný
suché	omezené použití