

Garant**Sada ručních závitníků, bez povlaku, G: W7/32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130670 W7/32
GTIN	4045197067845
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

3dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro Whitworthův závit dle normy BSW BS84 ve středním tolerančním poli.

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 24

Závit Ø: 5,56 mm

Celková délka L: 50 mm

Ø stopky D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 4,4 mm

Technický popis

Závit Ø	5,56 mm
Chodů na palec	24
Stoupání závitu	1,058 mm
Ø otvoru pod závit	4,4 mm
Řezný materiál	HSS

Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	50 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Hloubka závitu	11,12 mm
Rozměr závitu	W7/32
Povlak	bez povlaku
Druh závitu	BSW
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 351
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		

GG(G)	omezené použití
Uni	vhodný
Olej	vhodný
suché	omezené použití