

Garant**Sada ručních závitníků, bez povlaku, UNF: 1/4-28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130750 1/4-28
GTIN	4045197068224
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

2dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

Použití:**Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1**

Druh závitů: UNF

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 2181

Chodů na palec: 28

Závit Ø: 6,35 mm

Celková délka L: 50 mm

Ø stopky D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 5,5 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	5,5 mm
Závit Ø	6,35 mm
Chodů na palec	28
Norma	DIN 2181
Řezný materiál	HSS

Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	50 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Hloubka závitu	12,7 mm
Stoupání závitu	0,907 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	1/4-28 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		

GG(G)	omezené použití
Uni	vhodný
Olej	vhodný
suché	omezené použití