

Garant**Sada ručních závitníků, bez povlaku, UNC: 1/4-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130700 1/4-20
GTIN	4045197068040
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**2dílná sada, **skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.****Použití:****Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1**

Druh závitů: UNC

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 351

Chodů na palec: 20

Závit Ø: 6,35 mm

Celková délka L: 56 mm

Ø stopky D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 5,1 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	5,1 mm
Stoupání závitů	1,27 mm
Závit Ø	6,35 mm
Chodů na palec	20
Norma	DIN 351
Řezný materiál	HSS

Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	56 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Hloubka závitů	12,7 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	1/4-20 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		

Uni	vhodný
Olej	vhodný
suché	omezené použití