

**Garant****Strojní závitník, vaporizovaný, M: M2,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131100 M2,5
GTIN	4045197068422
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Silný utvářeč třísky.**

**Vodící díl s mazacími drážkami**, avšak bez třískových drážek. **Velmi stabilní, optimální vlastní vedení a žádné dořezávání** při zpětném chodu.

Vel. M2,3 a M2,6 se starým profilem DIN.

**Text upoutávky:**

Mazací drážka

Vodící závit

Náběh

Loupací náběh

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,45 mm

Celková délka L: 50 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 2,05 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	2,05 mm
Stoupání závitu	0,45 mm
Počet drážek na třísky	2
Závit Ø	2,5 mm

Počet břitů Z	2
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Celková délka L	50 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	7,5 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M2,5
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
CuZn	omezené použití	13 m/min	N

Olej	vhodný
mokrý max.	vhodný