

Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, M: M2,6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131100 M2,6
GTIN	4045197068439
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Silný utvářeč třísky.**

Vodící díl s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek. **Velmi stabilní, optimální vlastní vedení a žádné dořezávání** při zpětném chodu.

Vel. M2,3 a M2,6 se starým profilem DIN.

Text upoutávky:

Mazací drážka

Vodící závit

Náběh

Loupací náběh

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,45 mm

Celková délka L: 50 mm

Ø stopky D_s: 2,8 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 2,1 mm

Technický popis

Stoupání závitu	0,45 mm
Ø otvoru pod závit	2,1 mm
Počet břitů Z	2
Závit Ø	2,6 mm

Počet drážek na třísky	2
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	2,8 mm
Celková délka L	50 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	7,8 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M2,6
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
CuZn	omezené použití	13 m/min	N

Olej	vhodný
mokrý max.	vhodný