

**Garant****Sada ručních závitníků, bez povlaku, UNF: 3/8-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130750 3/8-24
GTIN	4045197068248
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

2dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

**Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1**

Druh závitů: UNF

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 2181

Chodů na palec: 24

Závit Ø: 9,53 mm

Celková délka L: 63 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Ø otvoru pod závit: 8,5 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Závit Ø	9,53 mm
Chodů na palec	24
Norma	DIN 2181
Řezný materiál	HSS

Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Celková délka L	63 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Hloubka závitů	19,06 mm
Stoupání závitů	1,058 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	3/8-24 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		

GG(G)	omezené použití
Uni	vhodný
Olej	vhodný
suché	omezené použití