

**Garant****Sada ručních závitníků, bez povlaku, UNF: 7/16-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130750 7/16-20
GTIN	4045197068255
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

2dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

**Použití:**

Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1

**Technický popis**

Chodů na palec	20
Ø otvoru pod závit	9,9 mm
Závit Ø	11,11 mm
Norma	DIN 2181
Řezný materiál	HSS
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Celková délka L	63 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Hloubka závitů	33,33 mm
Stoupání závitů	1,27 mm
Druh závitů	UNF

Rozměr závitu	7/16-20 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		

