

**Garant****Sada ručních závitníků, bez povlaku, UNF: 9/16-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130750 9/16-18
GTIN	4045197068279
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

2dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

**Použití:**

**Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1**

Druh závitů: UNF

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 2181

Chodů na palec: 18

Závit Ø: 14,29 mm

Celková délka L: 70 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 11 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 12,9 mm

**Technický popis**

Chodů na palec	18
Ø otvoru pod závit	12,9 mm
Závit Ø	14,29 mm
Norma	DIN 2181
Řezný materiál	HSS

Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Celková délka L	70 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Hloubka závitu	42,87 mm
Stoupání závitu	1,411 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	9/16-18 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		

GG(G)	omezené použití
Uni	vhodný
Olej	vhodný
suché	omezené použití