

**Garant**
**TK výstružník HPC průchozí otvor, TiAlN, Jmenovitý Ø DC: 7 mm**

**Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 164352 7      |
| GTIN           | 4045197675569 |
| Třída artiklu  | 10N           |

**Popis**
**Provedení:**

**Provedení pro NC stroje** se sudým Ø stopky pro standardizované upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro dosažení **nejvyšší přesnosti obvodové házivosti** a **bezpečnosti procesu**. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro **použití v rozsahu HPC** pro snížení výrobních nákladů.

**Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.**

Velmi světlý, transparentní povlak TiAlN.

S krátkými břity a levotočivou spirálou.

**Použití:**

K **vystružování HPC/HSC u průchozích otvorů**.

Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru

Počet břitů Z: 6

Rozsah Ø: 6,71 - 7,2 mm

Délka břitu L<sub>c</sub>: 16 mm

Délka vyložení L<sub>1</sub>: 59 mm

Celková délka L: 100 mm

Počet břitů Z: 6

Stopka Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

**Technický popis**

|  |             |
|--|-------------|
| Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>               | 7 mm        |
| Posuv f v titanu > 850 N/mm <sup>2</sup> | 0,09 mm/ot, |
| Délka vyložení L <sub>1</sub>            | 59 mm       |
| Tolerance stopky                         | h6          |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Stopka $\varnothing D_s$   | 8 mm   |
| Celková délka L            | 100 mm   |
| Délka břitu $L_c$          | 16 mm  |
| Rozsah $\varnothing$       | 6,71 - 7,2 mm  |
| Počet břítů Z              | 6  |
| Povlak                     | TiAlN  |
| Řezný materiál             | TK   |
| Norma                      | Výrobní norma  |
| Vnitřní chlazení           | Ano, při 25 barech                                   |
| Stopka                     | DIN 6535 HA s h6                                     |
| Strategie obrábění         | HPC  |
| Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru                                 |
| Barevný kroužek            | růžová   |
| Druh produktu              | Vystružovací nástroj s<br>břity, které nelze uvolnit |