

Garant**Strojní závitník HSS-E-PM, tvrdý chrom, M: M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131120 M4
GTIN	4045197068576
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Silný utvářeč třísky.****Text upoutávky:**

Mazací drážka

Vodicí závit

Náběh

Loupací náběh

Použití:**Povrch opatřený tvrdým chromováním** ke snížení ulpívání materiálu a zvýšení životnosti.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,7 mm

Celková délka L: 63 mm

Ø stopky D_s: 4,5 mm

Stopka 4hran □: 3,4 mm

Ø otvoru pod závit: 3,3 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Stoupání závitu	0,7 mm
Závit Ø	4 mm
Počet břitů Z	3

Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	4,5 mm
Celková délka L	63 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitů	12 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M4
Povlak	tvrdý chrom
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závitů	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	28 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	28 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	23 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	27 m/min	P

CuZn	omezené použití	28 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		