

Garant**Kuželový záhlubník HSS 120°, bez povlaku, Vnější Ø DC: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150020 25
GTIN	4045197364685
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Prostory pro třísky broušené z plného materiálu. Vhodné také pro oceli < 900 N/mm².
Prostory pro třísky broušené z plného materiálu.

Technický popis

Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,2 mm/ot,
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	3,8 mm
Vnější Ø	25 mm
Tolerance stopky	h9
Ø stopky D _s	10 mm
Celková délka L	63 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	120 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		