

**Garant****Kuželový záhlubník jednobřítý 90°, bez povlaku, Vnější Ø DC: 31,5mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 150050 31,5   |
| GTIN           | 4045197085344 |
| Třída artiklu  | 11M           |

**Popis****Provedení:**

Axiálně-radiálně podbroušený plášť kužele pro plynulé odjehlování a zahlubování. Díky tomu má zahloubení vysokou kvalitu povrchu. Velký prostor na třísky pro velmi dobré odvádění třísek. Bezproblémové přebroušování plochého čela zubu.

**Technický popis**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Vnější Ø                         | 31,5 mm                         |
| Ø stopky D <sub>s</sub>          | 12 mm                           |
| Celková délka L                  | 80 mm                           |
| Počet břitů Z                    | 1                               |
| Povlak                           | bez povlaku                     |
| Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň                       |
| Řezný materiál                   | HSS                             |
| Stopka                           | Válcová stopka s h9             |
| Barevný kroužek                  | bez                             |
| Druh produktu                    | Stupňovitý a kuželový záhlubník |

**Údaje o uživateli**

|                              | <b>Použití</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Hliník (krátké třísky)       | vhodný          | 33 m/min             | N              |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 28 m/min             | P              |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 27 m/min             | P              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | omezené použití | 7 m/min              | M              |
| mokrý max.                   | vhodný          |                      |                |
| mokrý min.                   | omezené použití |                      |                |
| suché                        | omezené použití |                      |                |