

Garant**Přesný kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější Ø Dc: 6,3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150150 6,3
GTIN	4045197085443
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.

Broušeno z plného materiálu.

Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových záhloubení.

Technický popis

Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	1,5 mm
Tolerance stopky	h9
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991	M3
Vnější Ø	6,3 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,09 mm/ot,
Ø stopky D _s	5 mm
Celková délka L	45 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C

Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		