

**Garant****TK vyvrtávač závitníku válcová stopka se 6hranem, TiAlN, Pro závitník: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	149830 M8
GTIN	4045197326942
Třída artiklu	11L

**Popis****Provedení:**

**Stabilní válcová stopka se 6hranem** pro upnutí do vrtacího sklíčidla, samostředící ostří.

**Použití:**

**K vyvrtávání zalomených závitníků. Nutné stabilní upnutí**, otvor musí být suchý a bez řezného oleje.

**Upozornění:**

$v_c$  pro materiál < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Noste ochranné brýle.

Norma: Výrobní norma

Délka drážky pro třísky  $L_c$ : 23 mm

Celková délka L: 60 mm

Stopka  $\varnothing D_s$ : 7 mm

**Technický popis**

Pro závitník	M8
Tolerance stopky	h6
Stopka $\varnothing D_s$	7 mm
Celková délka L	60 mm
Délka drážky pro třísky $L_c$	23 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma

Barevný kroužek

červená

Druh produktu

Vyvrtač závitů