

Garant**Kuželový záhlubník TK 100°, bez povlaku, Vnější Ø DC: 20,5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 150025 20,5 |
| GTIN | 4045197543066 |
| Třída artiklu | 11M |

Popis**Provedení:**

Snadné a plynulé zahlubování a odjehlování.

Velmi **stabilní konstrukce** s **TK hlavou**, pro nejvyšší namáhání. Speciálně pro **obtížně obrobitelné materiály**.

Technický popis

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Vnější Ø | 20,5 mm |
| Tolerance stopky | h9 |
| Posuv f v Inconel® | 0,08 mm/ot, |
| Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od | 5 mm |
| Ø stopky D _s | 10 mm |
| Celková délka L | 61 mm |
| Počet břitů Z | 5 |
| Povlak | bez povlaku |
| Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 100 stupeň |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | výrobní norma |
| Stopka | válcová stopka s h9 |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | růžová |
| Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|----------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 6 m/min | S |
| Inconel | vhodný | 5 m/min | S |
| GFK | vhodný | 5 m/min | N |
| CFK | vhodný | 5 m/min | N |
| mokrý min. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |