

Garant**Odjehlovací záhlubníky 90°, Typ: 15****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150065 15
GTIN	4045197085382
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Speciální geometrie břitu pro snadný loupající řez. Třísky jsou odváděny šikmým otvorem ve směru stopky.

Vnitřní chlazení: ne

Pro \varnothing otvoru: 10 - 15 mm

\varnothing hlavy: 20 mm

Celková délka L: 65 mm

\varnothing stopky D_s : 10 mm

Technický popis

Pro \varnothing otvoru	10 - 15 mm
\varnothing hlavy	20 mm
Celková délka L	65 mm
\varnothing stopky D_s	10 mm
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez

Druh produktu

Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	7 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		