

Garant**Strojní závitník typ B DIN 371, bez povlaku, M: M1,2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131150 M1,2
GTIN	4045197068859
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.**Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN. **ISO 1 4H****HSS-E****Technický popis**

Závit Ø	1,2 mm
Počet břitů Z	2
Počet drážek na třísky	2
Ø otvoru pod závit	0,95 mm
Stoupání závitu	0,25 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	2,5 mm
Celková délka L	40 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	3,6 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M1,2

Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		