

Garant**Strojní závitník typ B DIN 371, bez povlaku, M: M2,5****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 131150 M2,5 |
| GTIN | 4045197068934 |
| Třída artiklu | 11H |

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.**Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN. **ISO 2 6H****HSS-E****Technický popis**

| | |
|-------------------------|----------|
| Závit Ø | 2,5 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Počet drážek na třísky | 2 |
| Ø otvoru pod závit | 2,05 mm |
| Stoupání závitu | 0,45 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Ø stopky D _s | 2,8 mm |
| Celková délka L | 50 mm |
| Stopka 4hran □ | 2,1 mm |
| Toleranční třída | ISO 2 6H |
| Řezný materiál | HSS E |
| Hloubka závitu | 7,5 mm |
| Druh závitu | M |
| Rozměr závitu | M2,5 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závity | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 13 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 15 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 15 m/min | P |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |