

Garant**Kuželový záhlubník jednobřítý 90°, bez povlaku, Vnější Ø DC: 12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150050 12,5
GTIN	4045197085306
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Axiálně-radiálně podbroušený plášť kužele pro plynulé odjehlování a zahlubování. Díky tomu má zahloubení vysokou kvalitu povrchu. Velký prostor na třísky pro velmi dobré odvádění třísek. Bezproblémové přebroušování plochého čela zubu.

Technický popis

Vnější Ø	12,5 mm
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	1,5 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Celková délka L	50 mm
Počet břitů Z	1
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS
Stopka	Válcová stopka s h9
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	7 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		