

**Garant****Kuželový záhlubník jednobřítý 90°, bez povlaku, Vnější Ø DC: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150050 16
GTIN	4045197085313
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

Axiálně-radiálně podbroušený plášť kužele pro plynulé odjehlování a zahlubování. Díky tomu má zahloubení vysokou kvalitu povrchu. Velký prostor na třísky pro velmi dobré odvádění třísek. Bezproblémové přebrušování plochého čela zubu.

**Technický popis**

Vnější Ø	16 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Celková délka L	56 mm
Počet břitů Z	1
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS
Stopka	Válcová stopka s h9
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	7 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		