

Garant**Strojní závitník 6G DIN 371, bez povlaku, M: M3,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131300 M3,5
GTIN	4045197069603
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky. Tolerance ISO 3 / 6G = přesah 0,02 – 0,04 mm.****Použití:**Pro obrobky, které budou opatřené **galvanicky naneseným ochranným povrchem**, nebo jež se v důsledku tvrzení smršťují.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 3 6G

Stoupání závitů: 0,6 mm

Celková délka L: 56 mm

Ø stopky D_s: 4 mm

Stopka 4hran □: 3 mm

Ø otvoru pod závit: 2,9 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	2,9 mm
Stoupání závitů	0,6 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	3,5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	4 mm

Celková délka L	56 mm
Stopka 4hran □	3 mm
Toleranční třída	ISO 3 6G
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	10,5 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M3,5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		