

Garant**Strojní závitník typ B DIN 371, bez povlaku, M: M3,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131150 M3,5
GTIN	4045197068965
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.**Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN. **ISO 2 6H****HSS-E****Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	3,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,9 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	0,6 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	4 mm
Celková délka L	56 mm
Stopka 4hran □	3 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	10,5 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M3,5

Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		