

**Garant****Strojní závitník typ B DIN 371, bez povlaku, M: M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131150 M4
GTIN	4045197068972
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.**Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN. **ISO 2 6H****HSS-E****Technický popis**

Závit Ø	4 mm
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	0,7 mm
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Celková délka L	63 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	12 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M4

Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		