

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, MF: 35X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	136250 35X1,5
GTIN	4045197079084
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15°.**

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 1,5 mm

Celková délka L: 170 mm

Ø stopky D_s: 28 mm

Stopka 4hran □: 22 mm

Ø otvoru pod závit: 33,5 mm

Technický popis

Počet břitů Z	4
Stoupání závitů	1,5 mm
Závit Ø	35 mm
Počet drážek na třísky	4
Ø otvoru pod závit	33,5 mm
Ø stopky D _s	28 mm
Celková délka L	170 mm
Stopka 4hran □	22 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H

Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hloubka závitů	70 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M35×1,5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	15 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		