

Garant**Strojní závitník typ B DIN 376, bez povlaku, M: M30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131200 M30
GTIN	4045197069191
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Všechny velikosti:** Stopka **dle DIN 376** (= Ø stopky zúžený), díky tomu použitelný pro větší hloubky. Vel. M2; M2,5; M3 **bez čtyřhranu. ISO 2 6H****HSS****Technický popis**

Závit Ø	30 mm
Počet břitů Z	4
Počet drážek na třísky	4
Ø otvoru pod závit	26,5 mm
Stoupání závitu	3,5 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	22 mm
Celková délka L	180 mm
Stopka 4hran □	18 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS
Hloubka závitu	90 mm
Druh závitu	M

Rozměr závitu	M30
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		