

Garant**Strojní závitník HSS-E-PM, vaporizovaný, MF: 14X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137055 14X1
GTIN	4045197272416
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Vaporizovaný povrch, snížený sklon k zadírání.

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitů: 1 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 11 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 13 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Závit Ø	14 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	13 mm
Stoupání závitů	1 mm
Ø stopky D _s	11 mm
Celková délka L	100 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX

Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 374
Hloubka závitů	28 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M14×1
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	18 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	9 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	4 m/min	S
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		