

**HOLEX****Kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější Ø Dc: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150175 6
GTIN	4045197085702
Třída artiklu	12M

**Popis****Provedení:****Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.**

Broušeno z plného materiálu.

Kuželový záhlubník v cenově příznivé verzi.

**Použití:**

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.

**Technický popis**

Pro šrouby se zápusťnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M3
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	1,5 mm
Tolerance stopky	h9
Vnější Ø	6 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/ot,
Ø stopky D <sub>s</sub>	5 mm
Celková délka L	45 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	8 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		