

Garant**Strojní závitník HSS-E-PM, vaporizovaný, MF: 22X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137055 22X1,5
GTIN	4045197585479
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Vaporizovaný povrch, snížený sklon k zadírání.

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitů: 1,5 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø stopky D_s: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 20,5 mm

Technický popis

Závit Ø	22 mm
Stoupání závitů	1,5 mm
Počet břitů Z	4
Počet drážek na třísky	4
Ø otvoru pod závit	20,5 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Celková délka L	125 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX

Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 374
Hloubka závitů	44 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M22×1,5
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	18 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	9 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	4 m/min	S
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		