

**HOLEX****Kuželový záhlubník 90°, TiN, Vnější Ø Dc: 10,4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150180 10,4
GTIN	4045197085924
Třída artiklu	12M

**Popis****Provedení:**

**Všechny záhlubníky se 3 břity**, radiálně podbroušené.

Broušeno z plného materiálu.

Cenově příznivé provedení, díky povlaku lepší výkon.

**Použití:**

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových záhloubení.

**Technický popis**

Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	2,5 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/ot,
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991	M5
Vnější Ø	10,4 mm
Tolerance stopky	h9
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková délka L	50 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	TiN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	38 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	34 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	9 m/min	M
CuZn	vhodný	80 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		