

**HOLEX****Sada kuželových záhlubníků č. 150175 v kazetě 90°, bez povlaku, Počet záhlubníků: 17****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150320 17
GTIN	4045197086068
Třída artiklu	12M

**Popis****Provedení:**

Sady kuželových záhlubníků **v kazetě**. Praktické pro montáž a výrobu.

**Všechny záhlubníky se 3 břity**, radiálně podbroušené.

Broušeno z plného materiálu.

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových záhloubení.

**Obsah:**

Po 1 záhlubníku: vel. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

**Upozornění:**

Prázdná kazeta pro 6 nebo 7 záhlubníků viz č. 150370.

**Technický popis**

Počet záhlubníků	17
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h9
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

## Příslušenství

Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 11,5 mm	150175 11,5
Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 15 mm	150175 15
Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 7 mm	150175 7
Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 8 mm	150175 8
Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením90° Vnější Ø Dc 4,3 mm	150182 4,3
Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami90° Vnější Ø Dc 4,3 mm	150184 4,3
Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 12,4 mm	150175 12,4
Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 4,3 mm	150175 4,3
Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 16,5 mm	150175 16,5
Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 6 mm	150175 6
Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 10,4 mm	150175 10,4
Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 19 mm	150175 19
Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 5 mm	150175 5
Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 10 mm	150175 10
Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 25 mm	150175 25
Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 8,3 mm	150175 8,3
Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 20,5 mm	150175 20,5
Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 23 mm	150175 23
Kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 6,3 mm	150175 6,3

