

**HOLEX****Sada kuželových záhlubníků č. 150180 v kazetě 90°, TiN, Počet záhlubníků: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150340 7
GTIN	4045197086082
Třída artiklu	12M

**Popis****Provedení:**

Sady kuželových záhlubníků **v kazetě**. Praktické pro montáž a výrobu.

**Všechny záhlubníky se 3 břity**, radiálně podbroušené.

Broušeno z plného materiálu.

**Použití:**

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových záhloubení.

**Obsah:**

Po 1 záhlubníku: vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Upozornění:**

Prázdná kazeta pro 6 nebo 7 záhlubníků viz č. 150370.

**Technický popis**

Počet záhlubníků	7
Počet břitů Z	3
Povlak	TiN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h9
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	8 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

## Příslušenství

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° Vnější Ø Dc 11,5 mm	150184 11,5
Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 15 mm	150182 15
Kuželový záhlubník 90° Vnější Ø Dc 19 mm	150180 19
Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 10 mm	150182 10
Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° Vnější Ø Dc 25 mm	150184 25
	150182 8

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s  
nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 8 mm

Kuželový záhlubník 90° Vnější Ø Dc 25 mm

150180 25

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s  
nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 19 mm

150182 19

Kuželový záhlubník 90° Vnější Ø Dc 8 mm

150180 8

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s  
nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 6 mm

150182 6

Kuželový záhlubník 90° Vnější Ø Dc 11,5 mm

150180 11,5

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s  
nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 11,5 mm

150182 11,5

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s  
nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° Vnější  
Ø Dc 10 mm

150184 10

Kuželový záhlubník 90° Vnější Ø Dc 15 mm

150180 15

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s  
nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° Vnější  
Ø Dc 15 mm

150184 15

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s  
nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° Vnější  
Ø Dc 19 mm

150184 19

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s  
nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° Vnější  
Ø Dc 6 mm

150184 6

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s  
nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 25 mm

150182 25

Kuželový záhlubník 90° Vnější Ø Dc 10 mm

150180 10

Kuželový záhlubník 90° Vnější Ø Dc 6 mm

150180 6

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s  
nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° Vnější  
Ø Dc 8 mm

150184 8