

Garant**Přesný kuželový záhlubník 90°, TiAlN, Vnější Ø Dc: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150170 25
GTIN	4045197085665
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.

Broušeno z plného materiálu.

Přesný kuželový záhlubník pro podstatně vyšší výkon.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových záhloubení.

Technický popis

Tolerance stopky	h9
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,2 mm/ot,
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	3,8 mm
Vnější Ø	25 mm
Pro šrouby se zápusťnou hlavou DIN 7991	M12
Ø stopky D _s	10 mm
Celková délka L	67 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	TiAlN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al > 10% Si	omezené použití	25 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	34 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	32 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	80 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		