

**Garant****Sada kuželových záhlubníků č. 150150 v kazetě 90°, bez povlaku, Počet záhlubníků: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150310 7
GTIN	4045197086037
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

Sady kuželových záhlubníků **v kazetě**. Praktické pro montáž a výrobu.

Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.

**Použití:**

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.

**Obsah:**

Po 1 záhlubníku: vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Technický popis**

Počet záhlubníků	7
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h9
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

## Příslušenství

Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 25 mm	150150 25
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 6 mm	150150 6
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 11,5 mm	150150 11,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 8 mm	150150 8
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 19 mm	150150 19
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 15 mm	150150 15
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 10 mm	150150 10