

HOLEX**Kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější Ø Dc: 10,4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150175 10,4
GTIN	4045197085764
Třída artiklu	12M

Popis**Provedení:**

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.

Broušeno z plného materiálu.

Kuželový záhlubník v cenově příznivé verzi.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.

Technický popis

Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	2,5 mm
Tolerance stopky	h9
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,12 mm/ot,
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991	M5
Vnější Ø	10,4 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	50 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		