

**Univerzální závitník krátký, bez povlaku, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131600 M3
GTIN	
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Jako ruční nebo strojní závitník.****Technický popis**

Stoupání závitu	0,5 mm
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	3 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková délka L	40 mm
Stopka 4hran □	2,7 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	9 mm
Druh závitu	M

Rozměr závitu	M3
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		