

HOLEX**Kuželový záhlubník 90°, TiN, Vnější Ø Dc: 16,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150180 16,5
GTIN	4045197085962
Třída artiklu	12M

Popis**Provedení:**

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.

Broušeno z plného materiálu.

Cenově příznivé provedení, díky povlaku lepší výkon.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových záhloubení.

Technický popis

Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	3,2 mm
Tolerance stopky	h9
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991	M8
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,14 mm/ot,
Vnější Ø	16,5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Celková délka L	60 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	TiN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	38 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	34 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	32 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	9 m/min	M
CuZn	vhodný	80 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		