

Garant**Strojní závitník typ B velmi dlouhý, bez povlaku, M: M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131760 M16
GTIN	4045197070296
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****S prodlouženou stopkou.**≤ **M10:** Stopka **dle DIN 371;**≥ **M12:** Stopka **dle DIN 376.****Výhoda:**Vhodné **zejména pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: výrobní norma

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 2 mm

Celková délka L: 220 mm

Ø stopky D_s: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 14 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	2 mm
Závit Ø	16 mm
Ø otvoru pod závit	14 mm
Počet břitů Z	3
Norma	výrobní norma

Ø stopky D _s	12 mm
Celková délka L	220 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	48 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M16
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

