

Garant**Sada kuželových záhlubníků č. 150170 v kazetě 90°, TiAlN, Počet záhlubníků: 7**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	150315 7
GTIN	4045197365033
Třída artiklu	11M

Popis

Provedení:

Sady kuželových záhlubníků **v kazetě**. Praktické pro montáž a výrobu.

Obsah:

Po 1 záhlubníku: vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Technický popis

Počet záhlubníků	7
Počet břitů Z	3
Povlak	TiAlN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h9

Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al > 10% Si	omezené použití	25 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	34 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	32 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	80 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 6 mm	150170 6
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 10 mm	150170 10
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 15 mm	150170 15
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 19 mm	150170 19
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 25 mm	150170 25
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 8 mm	150170 8