

Garant**Sada kuželových záhlubníků č. 150170 v kazetě 90°, TiAlN, Počet záhlubníků: 17**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	150315 17
GTIN	4045197365040
Třída artiklu	11M

Popis

Provedení:

Sady kuželových záhlubníků **v kazetě**. Praktické pro montáž a výrobu.

Obsah:

Po 1 záhlubníku: vel. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Technický popis

Počet záhlubníků	17
Počet břitů Z	3
Povlak	TiAlN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h9

Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al > 10% Si	omezené použití	25 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	34 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	32 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	80 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 15 mm	150170 15
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 8,3 mm	150170 8,3
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 6,3 mm	150170 6,3
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 20,5 mm	150170 20,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 10 mm	150170 10
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 6 mm	150170 6
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 8 mm	150170 8
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 16,5 mm	150170 16,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 19 mm	150170 19
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 25 mm	150170 25
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 4,3 mm	150170 4,3

Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 10,4 mm	150170 10,4
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 12,4 mm	150170 12,4
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 23 mm	150170 23
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 7 mm	150170 7
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 5 mm	150170 5