

Garant**Strojní závitník HSS-E-PM, tvrdý chrom, G: G1/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137340 G1/4
GTIN	4045197079794
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Povrch opatřený tvrdým chromováním ke snížení ulpívání materiálu a zvýšení životnosti.

Použití:

Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Řezný materiál: HSS E PM

Chodů na palec: 19

Závit Ø: 13,16 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 11 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 11,8 mm

Technický popis

Závit Ø	13,16 mm
Stoupání závitu	1,337 mm
Ø otvoru pod závit	11,8 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Chodů na palec	19
Řezný materiál	HSS E PM
Ø stopky D _s	11 mm
Celková délka L	100 mm

Stopka 4hran □	9 mm
Hloubka závitu	26,32 mm
Rozměr závitu	G1/4
Povlak	tvrdý chrom
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	28 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	28 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	23 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	27 m/min	P
CuZn	omezené použití	28 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		